


# 快插接头

## QS-F-G1/4-10H

产品代号: 533883

FESTO

带有插入式轴套。



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 8 mm                         |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                          |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3                            |
| 食品安全         | 按照制造商的声明                     |
| 环境温度         | 0 ... 150 °C                 |
| 授权           | Germanischer Lloyd           |
| 最大紧固扭矩       | 15 Nm                        |
| 产品重量         | 20.7 g                       |
| 气动连接, 气口 1   | G1/4                         |
| 气动连接, 气口 2   | 用于10mm 气管外径                  |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 外壳的材料信息      | 黄铜<br>镀镍                     |
| 螺纹密封的材料信息    | FPM                          |
| 气管密封的材料信息    | FPM                          |