


# 快插式插头 QS-F-10H-8

产品代号: 533900

FESTO

带有插入式轴套.



## 技术参数

| 特性           | 值                           |
|--------------|-----------------------------|
| 尺寸           | 标准                          |
| 额定尺寸         | 7 mm                        |
| 设计结构         | 推/拉原理                       |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar            |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气               |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3                           |
| 食品安全         | 按照制造商的声明                    |
| 环境温度         | 0 ... 150 °C                |
| 授权           | Germanischer Lloyd          |
| 产品重量         | 14.2 g                      |
| 气动连接, 气口 1   | 快插式轴套 QS-10                 |
| 气动连接, 气口 2   | 用于8mm 气管外径                  |
| 材料备注         | 符合 RoHS                     |
| 外壳的材料信息      | 黄铜<br>镀镍                    |
| 螺纹密封的材料信息    | FPM                         |
| 气管密封的材料信息    | FPM                         |