

堵头 B-1/2-20

订货号: 534216

FESTO



数据表

特性	值
包规格	20
符合标准	DIN 908
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	14 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	43 g
安装方式	内六角, 规格 10 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/2
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀锌钢
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)