

密封圈 OL-1/2-100

订货号: 534235

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	ISO 16030
包规格	100
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...3 MPa -13.775 psi...435 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...30 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-40 °C...100 °C
室温下手动拧紧	是
标称扭矩	23 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
气动接口	G1/2
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	铝
密封件材料	HNBR