


球阀

VAPB-1/2-F-63-F0304-CR

产品代号: 534313

FESTO

耐腐蚀防酸设计



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|---|
| 设计结构 | 2-换向球阀 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | Rp1/2 |
| 法兰孔的样式 | F03 F04 |
| 内径 | 15 mm |
| 额定直径 DN | 15 |
| 过程阀的额定压力 | 63 |
| 驱动扭矩 | 10 Nm |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:--:] 惰性气体 水 中性流体 |
| 介质温度 | -10 ... 180 °C |
| 流量 Kv | 19 m3/h |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 外壳的材料编号 | 1.4408 |
| 密封件的材料信息 | FPM PTFE |
| 材料信息, 球体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 球体的材料编号 | 1.4401 |
| 驱动轴的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 主轴的材料编号 | 1.4401 |
| 产品重量 | 700 g |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU 打印设备指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 |