

联轴器外壳 EAMK-A-F47-64A

产品代号: 534395

FESTO

用于DGE-...-RF型齿轮齿带电动轴



技术参数

特性	值
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
接口代码, 驱动器	F47
接口代码, 联轴器外壳	64A
材料备注	符合 RoHS