


限位开关附件

DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

产品代号: 534468

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器
 适合所有的 DAPS 型半旋转式驱动器，但对于 DRD/DRE，
 仅适合于其规格4 到225的产品。对于规格为1到2的DRD/DRE
 型半旋转式驱动器,只能被安装于带有DAPZ-SBZ-...
 转接件的规格为375到 880的产品上。



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	8 ... 13 mm
基于标准	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	有角的
装配位置	任意
短路强度	否
切换元件功能	转接开关
极性容错保护	否
测量原则	机械的/电动的
切换位置指示器	否
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
绝缘电压	250 V
最大输出电流	16,000 mA
电泳强度	4 kV
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 85 °C
电连接	螺丝端子
电缆螺纹连接	M20x1,5
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PC
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	PA