


限位开关附件 DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

产品代号: 534473

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器
适合所有的 DAPS 型半旋转式驱动器，但对于 DRD/DRE，
仅适合于其规格4 到225的产品。对于规格为1到2的DRD/DRE
型半旋转式驱动器,只能被安装于带有DAPZ-SBZ-...
转接件的规格为375到 880的产品上。



技术参数

特性	值
基于标准	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	有角的
装配位置	任意
短路强度	是
现场总线接口	AS-I扁平电缆插头
切换元件功能	常闭触点
极性容错保护	对于所有的电接口
测量原则	电感式
切换位置指示器	否
绝缘电压	50 V
额定工作电压 DC	30 V
电泳强度	0.8 kV
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 85 °C
总线接口的相关要点	AS-Interface
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PC
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	PA