


# 单向节流阀 GRLA-3/8-QB-3/8-U

订货号: 534666

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	排气单向节流功能
气接口, 气口 1	QB-3/8
气接口, 气口 2	3/8 NPT
驱动方式	手册
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入 通过外螺纹
流量控制方向上的标准标称流量	29 cfm
封锁方向上的标准标称流量	22,3 cfm...29,5 cfm
环境温度	32 °F...140 °F
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	-13,8 psi...116 psi
流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar	45,8 cfm
止回方向上的标准流量 6 → 0 bar	45,8 cfm...47,6 cfm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	32 °F...140 °F
最大紧固扭矩	16,2 ft-lbf
产品重量	1993 oz
旋入螺钉的材料	黄铜 镀镍
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR

特性	值
中空螺栓材料	黄铜 镀镍
释放环材料	POM
滚花头材料	黄铜 镀镍
调节螺丝材料	黄铜 镀镍
摆动接头材料	加强型 PBT