

# 过滤减压阀 MS12N-LFR

订货号: 535025

FESTO



## 数据表

| 特性                   | 值  |
|----------------------|--|
| 规格                   | 12   |
| 系列                   | MS   |
| 控制锁                  | 可锁定旋转手柄<br>集成有挂锁的旋转手柄<br>可以用附件关闭   |
| 安装位置                 | 垂直 +/-5°   |
| 结构特点                 | 带压力表的过滤减压阀   |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表   |
| 最大压力迟滞               | 0.4 bar  |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 2 - 中等耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B2-L   |
| 储存温度                 | -10 °C...60 °C   |
| 介质温度                 | -10 °C...60 °C   |
| 环境温度                 | -10 °C...60 °C   |
| 安装方式                 | 要么:<br>管式安装<br>带附件   |
| 外壳材料                 | 压铸铝  |
| 碗罩材料                 | 精制铝合金  |