

# 软启动阀 MS12-DE

订货号: 535034

FESTO



## 数据表

特性	值
排气功能	带节流选项
驱动方式	电控
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
结构特点	活塞阀座
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
阀功能	2/2
开关位置指示器	通过附件安装
工作压力	3 bar...16 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	25000 l/min...42000 l/min
持续通电率	100%
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	3800 g
信号状态显示器	通过附件安装
安装方式	要么: 管式安装 带附件
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝