

# 活性炭过滤器 MS12-LFX

产品代号: 535043

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器
工作压力	0 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m <sup>3</sup>
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	活性炭
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金