

精密过滤器

MS4-LFM-1/8-AUV-DA

产品代号: 537213

FESTO

0.01 μm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，带压差指示，流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	0.01 μm
过滤器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自动
设计结构	纤维过滤器
冷凝物最大容积	25 ml
杯罩保护	具有集成的金属外壳
差压显示	视觉指示器
输入压力 1	2 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 $^\circ\text{C}$
进出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:7:2]
介质温度	5 ... 60 $^\circ\text{C}$
残渣油的成分	0.01 mg/m ³
环境温度	5 ... 60 $^\circ\text{C}$
产品重量	350 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	压铸铝 锻造铝合金
观察窗的材料信息	PA