


# 气路条

## VABM-B6-E-G14-6

产品代号: 537502

FESTO

用于VUVB 电磁阀.



### 技术参数

| 特性            | 值                     |
|---------------|-----------------------|
| 宽度尺寸          | 21 mm                 |
| 阀位的最大数量       | 6                     |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 2                     |
| 最大紧固扭矩,H-导轨安装 | 1.5 Nm                |
| 最大紧固扭矩, 阀安装   | 2 Nm                  |
| 最大紧固扭矩,墙面安装   | 5 Nm                  |
| 产品重量          | 530 g                 |
| 先导气口12/14     | G1/8                  |
| 气动连接, 气口 1    | G1/4                  |
| 气动连接, 气口 3    | G1/4                  |
| 材料备注          | 不含有黄铜和PTFE<br>符合 RoHS |
| 材料信息, 气路条     | 锻造铝合金                 |