


连接电缆 NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

订货号: 538223

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------|
| 安装方式 | 4-40 UNC-2B |
| 产品重量 | 670 g |
| 电气接口 1 | Sub-D 插座, 25 针 |
| 电气接口 2 | 开放式, 15 芯 |
| 标称工作电压 DC | 24 V |
| 电缆长度 | 5 m |
| 电缆特征 | 标准 |
| 最小电缆弯曲半径 | 90 mm |
| 电缆直径 | 9 mm |
| 电缆结构 | 15 x 0.34 mm ² |
| 防护等级 | IP65 IP67 在组装好的状态下 |
| 带移动电缆的环境温度 | -5 °C...50 °C |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 电缆护套材料 | PVC |
| 外壳材料 | PBT |
| 管接螺母材料 | PA |
| 密封件材料 | TPE-O |