

塑料气管

PUN-E-10x1,25-SW-300

产品代号: 538463

FESTO

适合于和QS 快插接头一起使用, 弹性好, 耐水解, 微观结构稳定, 可用于食品加工行业。

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 外径 | 10 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 60 mm |
| 内径 | 7.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 26 mm |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 食品行业应用许可 | FDA 2002/72/EG |
| 环境温度 | -35 ... 50 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.044 kg/m |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 气管的材料信息 | TPE-U(PU) |