


# 多针插头 CPV10-VI-P2-M7-C

产品代号: 538807  
传统型 - 不用于新项目

用于 CPV 阀岛。  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

FESTO



## 技术参数

| 特性                | 值  |
|-------------------|--|
| CE 符号 (参见符合的标准)   | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)   |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EX 指令<br>符合英国 RoHS 指令   |
| EU以外的防爆认证         | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX) |
| 认证签发部门            | IECEX TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X   |
| ATEX 类气体          | II 2G  |
| ATEX 类粉尘          | II 2D  |
| 燃爆防护型气体           | Ex eb IIC Gb   |
| 燃爆防护型粉尘           | Ex tb IIIC Db  |
| 符合防爆要求的环境温度       | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等腐蚀影响   |
| PWIS 符合性          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 产品重量              | 250 g  |
| 材料备注              | 符合 RoHS<br>不含卤素<br>无铜  |
| 材料信息, 密封          | NBR  |
| 材料信息, 板           | 锻造铝合金  |