

# 电源电缆

## KPWR-MC-1-SUB-15HC-5

产品代号: 538915



将被停止供应的产品

用于为负载和逻辑部件提供电源连接

将停止供货的产品，

供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D Mixed
电气接口 1, 针脚/线的数量	7
电气接口 1, 占用的针脚/导线	6
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	6
电气接口 2, 占用的针脚/导线	6
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
电缆长度	5 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	$\geq 50$ mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	$\geq 100$ mm
电缆直径	10 mm
电缆结构	2x2,5+2x(2x0,34) 已屏蔽
导体的额定截面	0.34 mm <sup>2</sup> 2.5 mm <sup>2</sup>
导线末端	多针端子
防护等级	IP54
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	0 ... 40 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 60 °C
材料备注	含有PWIS 物质
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
材料信息, 绝缘层	TPE-E