



# 接近开关

## SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

产品代号: 538990

FESTO

电驱动, 带舌簧触点, 用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,  
不带安装组件, 带电缆, 耐高温型  
需要另外订购固定件 SMB-8E (产品代号 178230).



### 技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	5 ... 250 V
工作电压范围 AC	5 ... 250 V
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	120 mA
电缆长度	2.5 m
电连接	2芯 电缆
耐腐蚀等级 CRC	4
设计	用于T-槽
短路强度	否
测量原则	舌簧磁铁
极性容错保护	否
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	$\leq 0.1$ ms
开启时间	$\leq 0.5$ ms
最大接点容量 AC	10 VA
最大接点容量 DC	10 W
剩余电流	0 mA
电压降	4 V
过载承受能力	还不可获得
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-20 ... 120 °C -20 ... 120 °C
紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	44.3 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
接头的导线引出方向	横向
安装类型	带附件 可以从上方插入到槽内
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-O