


# Checkbox CHB-C-F

产品代号: 539076

FESTO

紧凑型结构



## 技术参数

特性	值
计数功能	是
防护等级	IP64
位移传感器接口	符合RS 485 规定
输出	合格部件, 方位正确 合格部件, 方位错误 次品 传送带设备控制 传送带控制 / 待命状态 警告?状态信息 故障信息输出 计数器预设值已经达到 PLC_Power
输入	内建传感器 1 内建传感器2 Camera - Enable 外部错误 Counter Reset 外部启动 外置式传感器 按键失效 Type Select 0 Type Select 1
每个型号记忆内存所能储存的不同方位的数量 ( 最大值 )	8
型号记忆内存的最大数量	16
数量预选	CheckKon 软件
计数范围	1 - 2 Mrd.
内部保险丝	8 A 保险丝
电子输出限制	700 mA
PLC连接处的最大总电流	1 A
额定工作电压 DC	24 V
空载输出的电流消耗	750 mA
许用压力波动	+/- 15 %
储藏温度	-20 ... 70 °C
环境条件	干燥 对强烈的外部光源进行屏蔽 尽可能干净的环境空气
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	2,500 g
成像设备分辨率	4/100 mm
曝光时间	128 ... 1,024 µs
运作距离	95 ... 99 mm
视野	42 - 45 mm
诊断接口	RS 232 接口 115 Kbaud M12x1 4针
材料备注	不含有黄铜和PTFE