

马达电缆



KMTR-DC-SUB-15-M12-10

产品代号: 539316
 将被停止供应的产品

用于将小型滑台式电缸SLTE或平行电爪 HGPLLE和电机控制器 SFC-DC 相连

将停止供货的产品，
 供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	带附件
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1 A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	12
电气接口 1, 占用的针脚/导线	11
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	Sub-D
电气接口 2, 针脚/线的数量	15
电气接口 2, 占用的针脚/导线	11
电气接口 2, 安装方式	2x螺丝4-40 UNC-2A
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电泳强度	0.5 kV
电缆长度	10 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 50 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 80 mm
电缆直径	8 mm
电缆结构	4x(2x0,14)D+3x0,14 已屏蔽
导体的额定截面	0.14 mm ²
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 70 °C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	橙色