

过滤减压阀 LFR-1/4-DB-7-MINI-H

订货号: 539686

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|----------------------|--|
| 规格 | Mini |
| 宽度 | 44 mm |
| 系列 | DB |
| 控制锁 | 可锁定旋转手柄 |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 过滤等级 | 40 µm |
| 冷凝水排放装置 | 半自动 |
| 结构特点 | 带压力表的过滤减压阀 |
| 控制器功能 | 带二级排气 带回流功能 |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表 |
| 工作压力 | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| 压力调节范围 | 0.5 bar...7 bar |
| 最大压力迟滞 | 0.5 bar |
| 标准标称流量 | 1200 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | -5 °C...50 °C |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 产品重量 | 200 g |
| 安装方式 | 要么: 管式安装 带通孔 通过安装支架 |
| 压力表接口 | G1/8 |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |

| 特性 | 值 |
|--------|--------|
| 密封件材料 | NBR |
| 旋钮手柄材料 | POM |
| 过滤器材料 | PE |
| 外壳材料 | 加强型聚酰胺 |
| 碗罩材料 | PC |