


插头插座 MSSD-E-M12

产品代号: 539711

FESTO

用于电磁线圈和阀, 连接面连接孔的样式针对JMEH, MEH和MOEH 阀.



技术参数

特性	值
连接频率	50
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	11 g
电接口 1	直角式插座, 方形设计, 3-针, C型
电接口 2	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 300 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40°C时的可接受电流负载	6 A
电缆螺纹连接	M12
许用的电缆直径	4 ... 6 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 115 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA-加强
壳体颜色	黑色
材料信息, 密封	HNBR