


插头插座 MSSD-V-M16

产品代号: 539713

FESTO

用于电磁线圈和阀, 连接面连接孔的样式符合DIN EN 175 301标准, B类.



技术参数

特性	值
连接频率	50
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	35 g
电连接	3针 直角式插头插座 插头样式B型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 方块形结构
电缆螺纹连接	M16
许用的电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 115 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 密封	HNBR