

直角式接头连接板 VABF-S4-2-A2G2-N18

产品代号: 539720

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛, 工作管路 2 和4, 成 90°角.



技术参数

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-2
装配位置	任意
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	155 g
安装类型	带通孔
材料信息, 壳体	压铸铝