


# 隔膜式空气干燥器 MS4N-LDM-1/8-RD-P2-Z

产品代号: 539980

FESTO

降低了压力露点,带金属保护罩,气流方向:从右到左  
将停止供货,截至日期2006

注意:为确保设备的长期可靠运行,压缩空气必须用0.01  
µm的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 µm,残余油污含量 < 0.1  
mg/立方米)!



## 技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	膜片式干燥器
杯罩保护	具有集成的金属外壳
输入压力 1	3 ... 8.5 bar
标准额定流量	100 l/min
工作介质	Luftqualitätsklasse 1:7:2 nach DIN ISO 8573-1
压力露点的降低	13 °C
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-20 ... 55 °C
介质温度	5 ... 55 °C
环境温度	5 ... 55 °C
产品重量	640 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	锻造铝合金