



# 节流板 VABF-S4-2-F1B1-C

订货号: 540176

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 宽度                  | 18 mm                            |
| 基于标准                | ISO 15407-2                      |
| 安装位置                | 可选                               |
| 工作压力                | 1 Mpa<br>10 bar                  |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟低电压指令                        |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国电气设备相关规定                     |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 防护等级                | IP65<br>NEMA 4                   |
| 先导介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度                | -5 °C...50 °C                    |
| 产品重量                | 228 g                            |
| 采用垂直叠加安装            | 安装在气路板上<br>位于单个底座上               |
| 外壳材料                | 压铸铝                              |