


# 单向节流阀

## VFOC-E-S4-Q4

产品代号: 540362

FESTO

带有推入式轴套，用于调节旋转速度或气缸活塞杆的推进和回缩速度。



### 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QS-4
气动连接, 气口 2	快插式轴套 QS-4
驱动类型	手册
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	插件 带快插式轴套
节流方向上的标准额定流量	0 ... 100 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	60 ... 100 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
装配位置	任何
节流方向上的标准额定流量：6 -> 0 bar	0 ... 170 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	130 ... 160 l/min
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	9.2 g
关于气接口 2 的标注	仅适用于 Festo QS 连接方式
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
材料信息，中空螺栓	锻造铝合金 阳极氧化处理 清除
释放环的材料数据	POM
调节螺钉的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀
摆动接头的材料数据	牙铸锌