



# 球阀驱动单元 VZPR-BPD-22-R114R

产品代号: 540531

FESTO

包含气动 DAPS摆动驱动器, 组合了一个 2/2 VAPB 球阀 ( 不锈钢 )



## 技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀 摆动驱动器
驱动类型	电气的 气动
装配位置	任意
安装类型	CNOMO 具有内 ( 阴 ) 螺纹
过程阀接口	Rp1 1/4
切换位置指示器	旋钮方向 = 气流方向
额定直径 DN	32
工作压力, 球阀驱动	1 ... 8.4 bar
过程阀的额定压力	63
介质温度	-20 ... 150 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
材料备注	含有PWIS 物质
食品行业应用许可	否
产品重量	3,800 g
耐腐蚀等级 CRC	3