


# 开关阀 MS4N-EM1

产品代号: 541288

FESTO

带 NPT 螺纹

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计结构	旋转滑阀
驱动类型	手动
排气功能	不可节流
先导类型	直接
阀功能	3/2 双稳
压力表	准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 带压力传感器 带压力表
工作压力	0 ... 14 bar
标准额定流量	1,200 ... 2,200 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
食品安全	参见补充材料信息
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
流动方向	不可逆
气动连接, 气口 3	1/4 NPT
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝