


限位挡块 KYC-40

产品代号: 541694

FESTO

用于DGC 和 DGCI 直线驱动器。



技术参数

特性	值
尺寸	40
精调	15 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	1,525 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 止动螺钉	钢 经过电镀
材料信息, 止动支架	不锈钢铸件
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理
材料信息, 帽	POM
材料信息, 夹	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀