


中间位置模块 DADM-DGC-25-A

产品代号: 541700

FESTO

用于DGC和DGCI直线驱动器。



技术参数

特性	值
尺寸	25
装配位置	任意
位置检测	用于接近式传感器
工作压力 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
工作压力	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
最大冲击速度	3 m/s
最大旋转时间	100 ms
重复精度	0.02 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	430 g
安装类型	夹紧在 DGC 气缸上
气动连接	QS-4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 止动螺钉	钢 经过电镀
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 杠杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 夹	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀
精调	2 mm
工作模式	双作用