



球阀

VZBA-R34-63-32L-F0405-R

产品代号: 542011

FESTO

对于不锈钢型的, 3通球阀, 带内螺纹, L 孔 90 度角, 采用ISO 5211 接口, 用以安装在摆动驱动器 DRD, DRE和DAPS上.



技术参数

特性	值
设计结构	3通球阀 L孔
驱动类型	机械的
密封原则	软性
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp3/4
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F04 F05
内径	15 mm
额定直径 DN	20
手控装置	无
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
驱动扭矩	11 Nm
工作介质	惰性气体 中性流体
介质温度	-10 ... 140 °C
流量 Kv, L 孔	5.1 m3/h
流量公差 Kv	+/- 20 %
材料备注	含有PWIS 物质
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4408
密封件的材料信息	PTFE
材料信息, 球体	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4401
驱动轴的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	1,000 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3