



# 球阀

## VZBA-R112-63-32T-F0405-R

产品代号: 542018

FESTO

对于不锈钢型的, 3通球阀, 带有内螺纹, T孔 90和180度角,  
用ISO 5211 接口, 用以安装在摆动驱动器 DRD, DRE和DAPS上



### 技术参数

特性	值
设计结构	3通球阀 T孔
驱动类型	机械的
密封原则	软性
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp1 1/2
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F04 F05
内径	32 mm
额定直径 DN	40
手控装置	无
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
驱动扭矩	32 Nm
工作介质	惰性气体 中性流体
介质温度	-10 ... 140 °C
流量 Kv, T孔, 弯角型	30 m <sup>3</sup> /h
流量 Kv, T孔, 直线型	62 m <sup>3</sup> /h
流量公差 Kv	+/- 20 %
材料备注	含有PWIS 物质
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4408
密封件的材料信息	PTFE
材料信息, 球体	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4401
驱动轴的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	3,800 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3