


# 精密单向节流阀 GRP-70-1/8-AL

订货号: 542022

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
驱动方式	手册
调节元件	旋转手柄, 带刻度
安装方式	底座上
流量控制方向上的标准标称流量	40.7 l/min
封锁方向上的标准标称流量	88 l/min
工作压力	0 bar...8 bar
环境温度	-10 °C...50 °C
外壳材料	加强型聚酰胺
安装位置	可选
从 2 到 1 的工作压力	0 bar...8 bar
节流方向上的标准标称流量	19 l/min
1 至 0 bar 时返回方向的标准标称流量	20 l/min...60 l/min
流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar	60 l/min
止回方向上的标准流量 6 → 0 bar	127 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-10 °C...50 °C
产品重量	110 g
材料说明	RoHS 合规

特性	值
底座材料	精制铝合金
密封件材料	NBR PVC
螺钉材料	钢