


直线型门架

DHSL-DGPL25S-SLT16

产品代号: 542985

FESTO

包含无杆驱动器和紧凑型mini滑块,
非常之高效的智能软停止系统? 特定的接口, 用于连接到
Festo的旋转驱动器和气爪上.
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	SLT-16
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 150 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	DGPL-25-SPC11
驱动系统, Y 轴	伺服气动
中间位置, Y 轴	x2
行程, Y 轴	0 ... 1,600 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 1 mm