


三维门门架 DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-HMP25

产品代号: 543043

FESTO

包含电动齿带驱动轴, 带球轴承导向, 垂直的模块化搬运轴, 精确而坚固. 特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上. 作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购. 请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	三维悬臂 4.0
有效负载	0 ... 10 kg
驱动单元, Z 轴	HMP-25
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGE-40-ZR-KF
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向 2x
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 1,200 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
驱动单元, X 轴	DGE-40-ZR-KF
驱动系统, X 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, X 轴	Any
行程, X 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm