

塑料气管 PEN-6X1-NT

订货号: 543247

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 6 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 26 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小弯曲半径 | 13.5 mm |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 工作压力说明 | 水：0 - 50°C 时最高 0.6 MPa |
| 认证 | 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水（液态，无冰） |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 洁净室等级 | 静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估 |
| 环境温度 | -30 °C...60 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.01477 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm，带管接螺母 用于倒钩接头内径 4 mm |
| 颜色 | 本色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | PE |