


# 多针节点 VABE-S6-1LT-C-M1-S37

产品代号: 543414

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛.



## 技术参数

| 特性        | 值                       |
|-----------|-------------------------|
| 装配位置      | 任意                      |
| 阀位的最大数量   | 16 采用双稳阀<br>32 采用单电控电磁阀 |
| 额定工作电压 DC | 24 V                    |
| 许用压力波动    | +/- 10 %                |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响               |
| PWIS 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L       |
| 防护等级      | IP65<br>NEMA 4          |
| 环境温度      | -5 ... 50 °C            |
| 产品重量      | 459 g                   |
| 电连接       | 多针插头<br>带插头电缆           |
| 材料信息, 盖   | PA                      |
| 材料信息, 壳体  | 压铸铝                     |