

# 多针节点 VABE-S6-1LF-C-M1-R19

订货号: 543415

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
最大阀位数量	16, 带单稳态阀 8, 带双稳态阀
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	539 g
电气控制	多针插头
电气接口	19 针 插头 符合 CNOMO E03.62.530.N 标准
盖子材料	PA
外壳材料	压铸铝