



# 膜片式干燥器

## MS4-LDM1-1/4-P10

产品代号: 543632

FESTO

降低了压力露点,带金属保护罩,气流方向: 从左到右  
注意: 为确保设备的长期可靠运行,压缩空气必须用0.01  
µm的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 µm, 残余油污含量 < 0.1  
mg/立方米)!



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 4                            |
| 系列           | MS                           |
| 装配位置         | 垂直 +/- 5°                    |
| 设计结构         | 膜片式干燥器                       |
| 工作压力         | 3 ... 12.5 bar               |
| 标准额定流量       | 100 l/min                    |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不可使用经过润滑的压缩空气                |
| 压力露点的降低      | 20 K                         |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                   |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 储藏温度         | -20 ... 60 °C                |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                     |
| 输出空气的纯净度     | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| 介质温度         | 2 ... 50 °C                  |
| 环境温度         | 2 ... 50 °C                  |
| 产品重量         | 0.53 kg                      |
| 安装类型         | 线路安装<br>带附件<br>可选            |
| 气动连接, 气口 1   | G1/4                         |
| 气动连接, 气口 2   | G1/4                         |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | 压铸铝                          |
| 材料信息, 碗      | 锻造铝合金                        |