


气路板模块 CPE10-PRS-1/4-2

产品代号: 543821
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于CPE系列气阀

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-------------------|
| 宽度尺寸 | 16 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 阀位的最大数量 | 2 |
| 压力区的最大数目 | 2 |
| 爆破压力 | 5 MPa |
| 爆裂压力 | 50 bar |
| 爆破压力 | 725 psi |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 1.2 Nm |
| 产品重量 | 131 g |
| 管线式阀门的组合安装方式 | 带通孔 |
| 阀的安装方式 | 具有内(阴)螺纹 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |