


力矩补偿器 FKC-50/63

订货号: 545240

FESTO



数据表

特性	值
规格	50/63
径向偏差 +/-	4 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容许短期负载	5000 N
+/- 力方向上允许的最大长期负载	5000 N
产品重量	1200 g
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	高合金钢
接头材料	高合金钢
螺纹件材料	钢
板材料	铸铝
锁的材料	弹簧钢