


# 压力传感器 VMPAF-FB-PS-P1

FESTO

产品代号: 545354  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
宽度	21 mm
装配位置	任意
工作压力	-0.9 ... 10 bar
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 25 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
精确度, FS	2.5 %FS
材料备注	符合 RoHS