



真空安全阀 ISV-M4

产品代号: 545996

FESTO

在一组吸盘中有一个或几个没有吸住工件的情况下，
用于维持真空度。



技术参数

特性	值
尺寸	M4
喷射器脉冲适用性	≤ 0.8 MPa
喷射器脉冲适宜性	≤ 8 bar
装配位置	任意
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar
-0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi) 时所需的抽吸速率	1 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1.5 g
安装类型	具有螺纹的
气动连接, 气口 1	M4
气动连接, 气口 2	M4
材料信息, 过滤器	烧结铜
材料信息, 壳体	锻造铝合金