


分配器 FCK-3-PK-4-N

订货号: 546066

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3 mm
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	10 g
气接口, 气口 1	用于倒钩接头内径 4 mm, 带管接螺母
气接口, 气口 2	用于倒钩接头内径 3 mm, 带螺母
外壳材料	精制铝合金