


# 直角式接头连接板 VABF-S2-1-A1G2-G38

产品代号: 546097

FESTO

用于VTSA型阀岛, 工作管路 2 和4, 成 90°角.



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 宽度           | 42 mm                                   |
| 基于标准         | ISO 5599-2                              |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 工作压力 MPa     | -0.09 ... 1 MPa                         |
| 工作压力         | -0.9 ... 10 bar                         |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 0 - 无腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 防护等级         | IP65<br>NEMA 4                          |
| 环境温度         | -5 ... 50 °C                            |
| 产品重量         | 176 g                                   |
| 安装类型         | 带通孔                                     |
| 材料信息, 壳体     | 压铸铝                                     |