


底座 VABS-S2-1S-G38-B-K1

产品代号: 546102

FESTO

气孔样式符合 ISO5599/-2。



技术参数

特性	值
宽度	42 mm
基于标准	ISO 5599-2
装配位置	任意
先导气源	内置的
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
工作电压范围 AC	110 V
工作电压范围 DC	24 V
电泳强度	4 kV
40°C时的可接受电流负载	2 A
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4 装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	364 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝