

基本阀 LF-D-MIDI-U

订货号: 546422

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
最大冷凝容积	1,46 fl oz (US)
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 psi...240 psi
标准标称流量	94,5 cfm
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[:-9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	14 °F...140 °F
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	14 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
产品重量	19691 oz
安装方式	要么： 管式安装 通过安装支架
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC