

基本阀 LF-D-5M-MINI-U

订货号: 546451

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|--|
| 规格 | Mini |
| 系列 | D |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 冷凝水排放装置 | 手动旋转 |
| 结构特点 | 烧结式过滤器, 带冷凝液分离器 |
| 保护罩 | 金属保护罩 |
| 工作压力 | 0 psi...240 psi |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 126 ft ³ /min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | 14 °F...140 °F |
| 环境温度 | 14 °F...140 °F |
| 产品重量 | 8.75 oz |
| 安装方式 | 管式安装 带附件 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 过滤器材料 | PE |
| 外壳材料 | 压铸锌 |
| 碗罩材料 | PC |